

SUZUKID®

的確に溶接するための必需品
溶接作業用強磁力マグネット

マグホールド
Mag Hold

全 10 タイプ 登場!!

サイズや多様な設置角度など
バリエーションも豊富

磁力スイッチ ON/OFF 切替付や
どこにでも接続が可能なアースもラインナップ

Mag Hold

溶接作業用強磁力マグネット



YouTube

Mag Hold Switch



Mag Hold



Mag Hold Hexa



Mag Hold FORCE



Mag Hold Multi



Mag Earth 200





溶接作業用強磁力マグネット

製品仕様

Mag Hold



- 溶接組み立て時の材料の保持に最適。
- 強磁力でしっかり固定。




品名	型式	JANコード	吸着力	保持角度	入数	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグホールド S	P-731	4991945 033320	147N	45°/90°/135°	2	スチール	フェライト	80 × 54 × 12 mm	120g
マグホールド M	P-732	4991945 033337	245N		1			121 × 83 × 18 mm	390g
マグホールド L	P-733	4991945 033344	490N		1			163 × 112 × 23 mm	860g

Mag Hold Switch



- 溶接組み立て時の材料の保持に最適。
- 強磁力でしっかり固定。
- スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能。
- 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに。






品名	型式	JANコード	吸着力	保持角度	磁力スイッチ	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグホールドスイッチ M	P-734	4991945 033351	245N	45°/90°/135°	有	スチール	フェライト	120 × 81 × 36 mm	420g
マグホールドスイッチ L	P-735	4991945 033368	490N					166 × 112 × 39 mm	820g

Mag Hold Hexa



- 溶接組み立て時の材料の保持に最適。
- 強磁力でしっかり固定。
- スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能。
- 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに。
- 角度バリエーションが多く、7パターンの角度固定が可能。




品名	型式	JANコード	吸着力	保持角度	磁力スイッチ	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグホールドヘキサ M	P-736	4991945 033375	245N	30°/45°/60°/75°/90°/105°/120°/135°/150°	有	スチール	フェライト	96 × 80 × 36 mm	410g
マグホールドヘキサ L	P-737	4991945 033382	490N					129 × 111 × 39 mm	760g

Mag Hold FORCE




- 溶接組み立て時の材料の保持に最適。
- 強磁力でしっかり固定。
- スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能。
- 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに。
- マグホールドシリーズで最強磁力。



品名	型式	JANコード	吸着力	保持角度	磁力スイッチ	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグホールドフォース	P-738	4991945 033399	539N	45°/90°/135°	有	スチール	ネオジム	130 × 152 × 35 mm	1300g

Mag Hold Multi



- 溶接組み立て時の材料の保持に最適。
- 強磁力でしっかり固定。
- スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能。
- 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに。
- 15°～210°の範囲で角度自由自在。



品名	型式	JANコード	吸着力	保持角度	磁力スイッチ	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグホールドマルチ	P-739	4991945 033405	294N	15°~210°(自在)	有	スチール	ネオジム	144 × 87 × 24 mm	740g

Mag Earth 200



- 溶接作業時のアース接続に。
- 従来のクランプ式では不可能な設置箇所 (壁面やパイプなど) へも楽々固定。
- 強磁力でしっかり吸着。
- スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能。



品名	型式	JANコード	吸着力	適応アンペア	磁力スイッチ	本体材質	磁石種類	寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	本体質量
マグアース 200	P-740	4991945 033412	294N	200A まで	有	スチール	ネオジム	64 × 60 × 35 mm	270g