

EA781BX-1~-3  
EA781BX-11~-13  
(粘着付ゴムマグネット)

- 接着テープ付
- 長さ 1.0m
- 材質 合成ゴム

	幅 mm	厚 mm	
<del>BX-1</del>	<del>12.7</del>	0.9	(廃番)
BX-2	19.1		
<del>BX-3</del>	<del>25.4</del>		(廃番)
BX-11	12.7	1.5	
BX-12	19.1		
BX-13	25.4		

\* 厚さ・幅が違ってても磁力は同じ。

- 磁石でスペースをデザイン  
スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗  
ポスターの掲示やネームプレートなどの装置等に

■ 異方性ゴム磁石

- ・ラバーマグネットはニトリル系ゴムをバイスタンダーとしてストロンチウムフェライトを配向、分散させた異方性ゴムです。
- ・この磁石は最大エネルギー積 $1.4 \times 10^6$ ガウスエルテッド、残留磁束密度2460ガウスの性能を持っています。
- ・加工が容易である。
- ・可燃性に優れている。
- ・多極着磁が可能