

特定小電力  
トランシーバー **IC-4350/IC-4350L**

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ ※充電電池・充電器は別売りです。 交互 **20ch** 中継 **27ch** 免許・資格不要

主な定格

|         |  |
|---------|--|
| 通信方式    | 交互通話/中継通話  |
| チャンネル数  | 47ch(交互20ch+中継27ch)                                |
| 使用周波数帯  | 400MHz帯  |
| 送信出力    | 10mW(+20%~-50%)                                    |
| スピーカー出力 | 40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)                        |
| 電源の種類   | 単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)                 |
| 消費電流    | 300mA以下  |
| 使用温度範囲  | -10℃ ~ +50℃  |
| 外形寸法    | 47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)                      |
| 重量      | IC-4350:約120g(BP-260装着時) IC-4350L:約125g(BP-260装着時) |

当社他製品との通話互換表

|           | 交互通話   |         | 中継通話   |         |
|-----------|--------|---------|--------|---------|
|           | 1-11ch | 12-20ch | 1-18ch | 19-27ch |
| IC-4077S  | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4088   | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4088D  | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4100   | ○      | ○       | ×      | ×       |
| IC-4100D  | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4110   | ○      | ○       | ×      | ×       |
| IC-4110D  | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4188D  | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4300/L | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4500   | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4800   | ○      | ○       | ○      | ○       |
| IC-4810   | ○      | ○       | ○      | ○       |

**スピーカーマイク**

本体を固定したまま  
手で送受話

**HM-183PI**  
防水形スピーカーマイク  
JANコード:4909723018322  
本体装着時IPX7の防水性能

**HM-186PI**  
小型スピーカーマイク用  
JANコード:4909723018315

**2PINストレート変換ケーブル接続型オプション**

**OPC-2132**  
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル  
JANコード:4909723018308

接続イメージ

**イヤホンマイク用**

付けていることを  
感じさせない小型タイプ

**HM-177PI**  
小型イヤホンマイク用  
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を  
与えるタイプ

**HM-179PI**  
イヤホンマイク用  
JANコード:4909723018339

本体を固定したまま  
手で送受話

**HM-186**  
小型スピーカーマイク用  
**(EA790AF-106)**  
JANコード:4909723009580

スタイリッシュな  
イヤホンマイク

**HM-153**  
イヤホンマイク用  
**(EA790AF-108)**  
JANコード:4909723813064

ハンズフリーで通話が  
できるVOX機能付き

**HS-85**  
VOX機能付ヘッドセット  
**(EA790AF-12A)**  
JANコード:4909723803805  
※本体VOX機能をOFFにご使用ください。

**イヤホン**

**EH-15** イヤホン グレー  
JANコード:4909723803768  
または  
**EH-15B** イヤホン 黒  
(プラグ直径2.5φ)  
JANコード:4909723004356

**SP-16PIBW**  
耳掛け型イヤホン  
JANコード:4909723018353

**SP-32**  
チューブ式イヤホンアダプター  
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと  
接続して使用

EH-15/BはHM-179PIまたはHM-153と組み合わせて使用

**1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用**

**OPC-2133**  
1PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル  
JANコード:4909723018292

接続イメージ

**バッテリー関連**

**BP-260**  
充電式電池  
(ニッケル水素)  
**(EA790AF-16F)**  
JANコード:  
4909723010449

**BC-200**  
連結型2口充電器(BC-186別売)  
JANコード:  
4909723019848  
(5台まで連結可能)

**BC-186**  
ACアダプター(BC-200用)  
JANコード:  
4909723009924  
**(EA790AF-16E)**

コンパクトでスタイリッシュな  
耳掛けタイプ

**HS-99**  
耳掛け型  
イヤホンマイク用  
**(EA790AF-74)**  
JANコード:4909723009375  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

コストパフォーマンス抜群の  
汎用タイプ

**HS-94**  
イヤーフック型  
ヘッドセット  
**(EA790AF-71)**  
JANコード:4909723809920  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

**その他**

**IC-RP4100**  
中継装置  
**(EA790AF-100A)**  
JANコード:  
4909723009313

**MB-127**  
ベルトクリップ(補修用)  
JANコード:  
4909723019831

**OPC-1856**  
リモートケーブル  
JANコード:  
4909723009306  
(IC-RP4100用)

**LC-177**  
キャリングケース  
JANコード:  
4909723019817

帽子やヘルメットと一緒に  
使えるタイプ

**HS-95**  
ネックアーム型ヘッドセット  
**(EA790AF-72)**  
JANコード:4909723810032  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

喉の振動を声にする騒音環境に  
最適なタイプ

**HS-97**  
咽喉マイク用  
**(EA790AF-73)**  
JANコード:4909723810926  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

**アイコム株式会社** 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp) 高品質がテーマです。

- |        |                             |                  |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7   | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所  | 983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡104-9    | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所  | 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249   | TEL 052-832-2525 |
| 大阪営業所  | 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19   | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所  | 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1      | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所  | 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43     | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所  | 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29    | TEL 092-534-5900 |

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少異なることがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2015年5月作成 BMB691A

**ICOM**

交互 **20ch** 中継 **27ch**

**IC-4350/IC-4350L**

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



軽い、小さい。そして、**タフ**。  
アクティブに使える  
コンパクトトランシーバー。



最高水準の防塵・防水性能 **IP67**※

本体重量100g以下、幅47mmの  
コンパクトサイズ

緊急呼び出しボタンを装備

電池1本で長時間運用

※試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水流水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

**COMPACT BODY**

免許・資格不要

RoHS指令対応



# 軽い、小さい。そして、タフ。 アクティブに使えるコンパクトトランシーバー。

IC-4350/IC-4350Lは本体重量100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトサイズながら、最高水準の防塵・防水性能IP67<sup>※1</sup>を実現。さらに、米国国防総省の物資調達基準であるMIL-STD-810Fに準じる試験をクリアする堅牢性を確保しているので、水濡れしやすい厨房内、粉塵にさらされる工事現場、機動力が求められる倉庫内など、さまざまな場所や状況に対応できます。

さまざまシーンで活躍する機能性と扱いやすいサイズ



**COMPACT**

軽量、コンパクト

本体は100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトボディ。長時間身につけても気になりにくく、アクティブに動けるトランシーバーです。

W47×H81  
×D26.5mm  
(突起物を除く)

**DUSTPROOF WATERPROOF**

防塵・防水、さらにタフ

最高水準の防塵・防水性能(IP67<sup>※1</sup>)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さ。水濡れの恐れがある場所や、激しい動きを伴うような業務でも安心して使えます。

**LONG LIFE**

電池1本で約37時間<sup>※2</sup>

単三形アルカリ乾電池1本でたっぷり37時間<sup>※2</sup>使えます。(BP-260使用時は約32時間<sup>※2</sup>となります)



特定小電力トランシーバー  
**IC-4350**  
**EA790AF-16A**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
JANコード:4909723129356

免許・資格不要

交互 20ch 中継 27ch

付属品 ●MB-127 ベルトクリップ  
(充電機・充電器は別売りです。)

**EMERGENCY BUTTON**

緊急呼び出し機能を搭載

緊急時の迅速な連絡をサポートする、緊急呼び出し機能を装備。緊急ボタンを長押しするだけで、あらかじめ設定しておいた無線機を呼び出します。

<sup>※1</sup> 試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。<sup>※2</sup> 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態

## その他の特長

- 一時音量切り替え機能**  
一時的に音量を瞬時に変更。周囲の環境の変化に即応できます。
- グループ・個別通話機能**  
通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。
- 断線検出機能**  
万が一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。
- コンパング機能**  
雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。
- VOX機能内蔵**  
音声に反応して送信スイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。
- マイク感度・スケルチ調整**  
使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。
- スキャン機能**  
使用中のチャンネルや空きチャンネルを検索できます。
- その他の機能**  
●受信専用機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能 ●送信出力切替機能(10mW/1mW)  
●ポケットビーブ<sup>®</sup>機能 ●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能  
●VOX感度・ディレイタイム可変 ●電池残量表示 ●利用チャンネル設定機能 など

業務やカバーする通話エリアの広さに応じて選べる2タイプ

機動性重視のショートアンテナモデルIC-4350と、通信距離重視のロングアンテナモデルIC-4350Lの2タイプを用意しています。

特定小電力トランシーバー  
**IC-4350L**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種 JANコード:4909723129325

■中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。

別売 中継装置 CALLBRIDGE  
**IC-RP4100** 中継27ch

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
JANコード:4909723009313