

トランシーバー(中継器対応)

アナログ

免許不要

コンパクト・堅牢・JIS7※防水。
電池1本で使えるトランシーバー。



免許 / 資格不要	交互通話
コンパクトボディ	中継通話



- 出力: 10mW
- 通信距離: 約100~500m(条件により異なります)

	品番	品名
廃番	EA790AF-16	トランシーバ
	EA790AF-16C	シングル急速充電器(ACアダプター付)
廃番	EA790AF-16D	連結型2口充電器
廃番	EA790AF-16E	ACアダプター(-16D用)
	EA790AF-16F	充電式ニッケル水素電池

主な特長

- ・高い信頼性を誇るJIS7※(防浸形)防水
- ・携帯しやすい軽量コンパクトボディ
- ・衝撃に強い堅牢構造
- ・電池1本で長時間使用可能
- ・混信時に威力を発揮するサブチャンネルスキャン機能(グループ通信時)
- ・着信を振動で知らせるバイブレータ機能
- ・迅速な連絡を可能にするEMR(緊急)キー
- ・中継通話27chを含む全47chを装備
- ・わかりやすい日本語表示
- ・ユーザビリティに配慮した確認音を採用
- ・その他の機能



- 受信専用機能
- アンサーバック機能
- コンパンダ機能
- キーロック機能
- モニタ機能
- 個別呼び出し機能
- 秘話機能
- トーンバースト機能
- バッテリー警告機能
- PTTロック機能
- グループ呼び出し機能
- パワーセーブ機能
- タイトスケルチ
- 10mW/1mW切替機能
- スケルチレベル設定

※最下部が水面下1mで30分間水中に没しても内部に水が入らないもの。

- 周波数範囲…400MHz帯
- 送信出力…10mW/1mW
- 受信感度…-14dBμ 以下 (12dB SINAD)
- スピーカー出力…40mW以上 (8Ω 負荷 10%歪率時)
- チャンネル数…47ch(単信20ch+半複信27ch)
- 電源電圧…DC 1.5V
- 消費電流…300mA以下
- 使用温度範囲…-10°C~+50°C
- アンテナ長…約65mm
- サイズ(突起物を除く)…54(W) × 86(H) × 17(D)mm
- 重量…約143g(充電式電池(ニッケル水素)EA790AF-16F装着時)
- 対応中継器…EA790AF-100A
- EA790AF-16Dをご使用の際は、EA790AF-16Eを必ずお買い求め下さい。
- 付属品…ベルトクリップ



充電器・バッテリー関連

EA790AF-16C

シングル急速充電器(ACアダプター付)

充電時間:
約2時間



EA790AF-16F

充電式電池(ニッケル水素)



EA790AF-16D

連結型2口充電器(ACアダプター別売)

5台まで連結可能

充電時間:
約10時間



EA790AF-16E

ACアダプター
(EA790AF-16D用)

