

# 広範囲をカバーする中継通話対応。



**CALLBRIDGE®**  
 中継装置  
**IC-RP4100**  
**EA790AF-100A**  
 JANコード:4909723009313



**WITHCALL™**  
 ウィズコールプラス  
 特定小電力トランシーバー  
**IC-4110D**  
**EA790AF-5B**  
 JANコード:4909723122302

**RoHS指令対応**  
 免許・資格不要

## クラス最高の音声出力400mW以上

BTL回路の採用により、クラス最高レベルとなる400mW以上の大音量を実現しました。また、大音量でもこもらないクリアで聴き取りやすい高音質を実現しています。

## 高い防塵・防水性能(IP54※)

水の飛沫に対する防水性能だけでなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているので、屋外や工事現場などでも無線機を気にせず利用できます。

※試験用粉塵を1m<sup>3</sup>あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

## コンパクトに使える回転式アンテナ

狭い通話範囲で使うときは、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、より動きやすく利用できます。



## その他の機能群

- チャンネル非表示機能搭載
- グループ通話機能 ●約80時間の長時間運用※
- トーンバースト機能 ●空チャンネルサーチ機能
- 使用チャンネルスキャン機能 ●受信専用機能
- マイクゲインを3段階で設定
- パネ式クリップを装備 ●呼び出しベル機能
- ベル設定機能 ●電池残量警告機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- モニター機能 ●ピープ音オン/オフ機能
- オートパワーオフ機能 ●パワーセーブ機能
- スケルチ設定機能 ●LEDバックライト など

※オプションの小型スピーカーマイクロホンHM-186L使用時、パワーセーブ機能をON、送信1/受信1/待受8の使用状態にて。

特定小電力  
トランシーバー

# IC-4110D

EA790AF-5B

付属品：ベルトクリップ  
※充電機・充電器は別売ります。

交互 20ch

中継 27ch

免許・資格不要

## IC-4110D 主な定格

通信方式	交直流通話/中継通話
チャンネル数	交互20ch+中継27ch
使用周波数帯	400MHz帯
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池 3本/ リチウムイオンバッテリーパックBP-258

消費電流	送信時:70mA以下 受信時:内部スピーカー350mA以下(8ΩAF最大時) 外部スピーカー140mA以下(8ΩAF最大時) 待受時:50mA以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm(突起物を除く)
重量	約142g(BP-258装着時)

従来機オプションをそのまま  
ご使用いただけます

これまでのユーザー様にも、使い勝手  
はそのままにお使いいただけます。

互換性のある  
弊社製品 IC-4100  
IC-4100D



## IC-4110D グレードアップオプション

### マイクロホン関連

付けていることを  
感じさせない小型タイプ



HM-177L  
小型イヤホンマイクロホン  
EA790AF-61  
JANコード:4909723007012

お客様にスマートな印象を  
与えるタイプ



HM-179L  
イヤホンマイクロホン  
EA790AF-62  
JANコード:4909723007029

本体を固定したまま  
手で送受信



HM-186L  
小型スピーカーマイクロホン  
JANコード:4909723009597

ハンズフリーで通話が  
できるVOX機能付き



HS-85  
VOX機能付ヘッドセット  
EA790AF-12A  
JANコード:4909723803805

受信専用機能での  
利用時に最適



SP-29L  
耳掛け型イヤホン  
JANコード:4909723009955

### ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

手を使わずに  
通話できるVOX機能付  
スイッチユニット



VS-2L  
PTT/VOXスイッチユニット  
EA790AF-75  
JANコード:4909723009351

右記マイクロホンと  
組み合わせて使用

コンパクトでスタイリッシュな  
耳掛けタイプ



HS-99 ※VS-2Lが必要  
耳掛け型イヤホンマイクロホン  
EA790AF-74  
JANコード:4909723009375

コストパフォーマンス  
抜群の汎用タイプ



HS-94 ※VS-2Lが必要  
イヤーフック型ヘッドセット  
EA790AF-71  
JANコード:4909723809920

帽子やヘルメットと  
一緒に使えるタイプ



HS-95 ※VS-2Lが必要  
ネックアーム型ヘッドセット  
EA790AF-72  
JANコード:4909723810032

喉の振動を声にする  
騒音環境に最適なタイプ



HS-97 ※VS-2Lが必要  
咽喉マイクロホン  
EA790AF-73  
JANコード:4909723810926

### バッテリー関連・その他

BP-258  
リチウムイオンバッテリーパック  
3.7V 750mAh min.(790mAh typ.)  
EA790AF-113  
JANコード:4909723008118  
最大使用時間:約27.5時間  
※HM-186L使用時、送信1、  
受信1、待受8の使用状態にて。



BC-180  
1口タイプ充電器(ACアダプター付き)  
EA790AF-111  
JANコード:  
4909723009054  
充電時間:  
約5.5時間



BC-181  
2口タイプ充電器  
EA790AF-64  
JANコード:  
4909723009139  
(ACアダプター別売)  
充電時間:  
約5.5時間



BC-188  
ACアダプター(BC-181用)  
EA790AF-63  
JANコード:  
4909723009122



LC-171  
キャリングケース  
EA790AF-65  
JANコード:  
4909723009368



## 中継装置 IC-RP4100

EA790AF-100A

付属品：壁面取付プレート、ACアダプター

中継 27ch

免許・資格不要

### IC-RP4100 主な定格

チャンネル数	27ch
使用周波数帯	400MHz帯
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	120.0(W)×29.0(H)×103.0(D)mm(突起物を除く)
重量	約240g(付属品を除く)

### IC-RP4100 グレードアップオプション

切り替えスイッチ▶

高い場所に設置したあとでも手元で  
チャンネル切り替えが可能。



OPC-1856  
リモートケーブル(約3m)

JANコード:4909723009306

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842 広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29	TEL 092-534-5900

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」  
をよくお読みください。

●定格仕様・外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、Withcall、Withcallロゴ、Callbridge、Callbridgeロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。また、Withcall+ロゴはアイコム株式会社の商標です。

2013年2月作成 BMB666