

ALINCO



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業

で 検 索



特小ガイドシステム送信機
(半複信27ch専用トランシーバー)

DJ-TX31

JANコード 4969182361100

特小ガイドシステム受信機
(半複信・単信47chレシーバー)

DJ-RX31

JANコード 4969182361094

ご注意

DJ-TX31の標準付属品はベルトクリップEBC-28のみです。別売のイヤホンマイクやスピーカーマイクが必要になります。

連続送信のガイドシステムが 手軽に作れます。

- 送信時間に制限が無いB-18chと、通話エリアがグンと広がるL-9chを搭載。
- 受信の終わりに聞こえる「ザッ!」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
- 無音時のキャリアノイズを低減するコンパnderは設定済み。
- 送信中の声をモニターできるコールバック機能。
- チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム調整だけ。
- DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。

幅52.8mm×高さ73.8mm×薄さ14.6mm、乾電池を含んで約64gと
驚きの小型・軽量サイズ。(突起物・イヤホンやマイクは含まず)



受信機はブラック



送信機はシルバー

実物大

DJ-RX31の標準付属品



本体/ネックストラップ
・EME-50 イヤホン(ケーブル長80cm)
3.5φプラグの耳掛け式イヤホン
左右どちらの耳でも使えます。

マイクプラグを
保護するベルトクリップ
DJ-TX31に付属/EBC-28



通話(受信)距離の目安

- 屋内・連続ガイド 50m程度
 - 屋外・高出力ガイド 300m程度
- ※ 屋内は建物の構造により通話エリアは大きく変わります。

使用可能時間

- 単3形アルカリ乾電池×1本 約 29時間 (BSオフ 約10時間)
 - ニッケル水素バッテリー/EBP-179 約 26時間 (BSオフ 約 9時間)
- ※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

充電時間の目安

- ニッケル水素バッテリー/EBP-179 約6時間
- ※ 上記の時間は放電状態のバックを満充電するときのおおよその値です。
※ リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。

見学や視察のガイドに...



必要な機器はガイドの持つDJ-TX31とビジターの数のDJ-RX31だけ。

観光や展覧会、展示会のガイドに...



複数のガイドが対応するようなシーンでも、ビジターの数やグループ数が一定でなくても柔軟に対応します。

レッスンや教習に...



大声を出さずに済み、スマートで効率の良い指導ができます。

ご注意：

- 海外では日本の特定小電力無線機の運用は違法となる恐れがあります。海外でのご使用はお控えください。
- 特定小電力無線は業務用ワイヤレス・マイク式のガイドシステムより、使用できる1ch当たりの電波の幅が狭い規制があるため音質は若干劣ります。音楽や効果音など音声以外の内容を含むガイドには適しません。
- DJ-TX31は中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。また、DJ-TX31は440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。
- DJ-RX31は中継ペアチャンネルの440MHz帯の受信はできません。中継受信などにお使いの時は、中継器側の送信周波数帯をB側(421MHz帯送信)に設定してください。DJ-RX31は、兄弟機のDJ-RX3とはチャンネル設定が異なります。混在させるときはご購入前に販売店にご相談ください。

【DJ-TX31に推奨の業務用イヤホンマイク/スピーカーマイク】

●イヤホンマイク
EME-21A (グレー)
¥
カナル型




●イヤホンマイク
EME-29A
¥
耳かけ型
左右どちらの耳でも使えます。



●イヤホンマイク
EME-21AB (黒)
¥
カナル型



●イヤホンマイク
EME-57A
¥
カナル型 / 耳かけ専用



マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンのみ形状や色が異なります。

●ヘッドセット
EME-46A
¥
*PTTロックはありません。



●スピーカーマイク
EMS-59
¥
回転式クリップ付き
VOXやコールバック機能は使えません。
3.5φイヤホンジャック付



●咽喉イヤホンマイク
EME-39A
¥
*PTTロックはありません。
カナル型イヤホン付属



*消耗品のマイクスポンジ、イヤホン、イヤホンのイヤーパッドやスポンジ、耳かけはスペア部品を販売しています。アクセサリ同様、販売店で求めください。

●DJ-TX31 用マイク
EME-29AM
¥



【バッテリーと充電器】

価格はすべて、本体価格(税別)です。詳細はHPをご覧ください。

- ニッケル水素バッテリー EBP-179 ¥
- シングル充電器セット EDC-185A ¥
- ツイン充電器セット EDC-186A ¥
- ツイン連結充電スタンド EDC-186R ¥
- 充電器用ACアダプター(スペア) EDC-139 ¥
- EDC-186R連結用ACアダプター EDC-162 ¥



ツイン充電器セット
EDC-186A

シングル充電器セット
EDC-185A



充電電池の劣化を低減できるリフレッシュ機能が付いたシングル・ツイン・連結の各充電器、充実したバリエーションのイヤホンマイクなどアルインコならではの多彩なオプションアクセサリ群!

【DJ-RX31用別売イヤホン】

ストレートコードイヤホン
EME-6
¥
オープンエア型



●標準付属品のスペアイヤホン EME-50
カールコードイヤホン
EME-26
¥
オープンエア型



定 格

【一般仕様】

- 周波数範囲
421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信
421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信
440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信
440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信
422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信
422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信
- 電波型式 / F3E (FM)

- チャンネル数 / DJ-TX31=半複信27chのみ
DJ-RX31=単信/半複信47ch
- 使用温度範囲 / -10℃~+50℃
充電 0℃~+40℃
- 定格電圧 / DC1.5V(電池端子)
- 消費電流 /
・送信(DJ-TX31): 約140mA
・受信: 待ち受け時 約160mA
・定格出力時: 約190mA

- 外形寸法(突起物除く) /
W52.8×H73.8×D14.6mm アンテナ長: 28mm
- 重量(アルカリ乾電池含む) / 約64g
- 【送信部】DJ-TX31のみ
- 送信出力 / 10mW/1mW
- 通信方式 / 半複信
- 【受信部】
- 受信感度 / -14dBμ以下(12dB SINAD)

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
 - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
 - 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)
- *カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。*仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店