

EA790MG (トランシーバー)

ショックに強く、手にフィットするボディ

過酷な屋外での使用を考えてトランシーバー本体は衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。そして手にフィットするラバーグリップで本体を包むことで本体を衝撃から守ると共に濡れていても滑りにくくなっています。アンテナは回転式を採用していますのでコンパクトに携帯できます。

ショックに強く、手にフィットするボディ

本格的な防水構造(JIS保護等級7種防浸型相当)なので、雨や雪の中での使用はもちろん本体が汚れてしまった時でも水で洗い流すことができるので屋外での過酷な使用にも耐えられます。

※水深1mで30分の水没に耐えることができます。なお、完全防水ではありませんので水中での使用はできません。

ワイドに使える20チャンネルをフル装備

業務用11チャンネルとレジャー用9チャンネル全てを実装しました。20チャンネルもあるので他のトランシーバーとの混信も大幅に減少します。また他の20チャンネルタイプのトランシーバーはもちろん、従来の11チャンネルタイプ、9チャンネルタイプのトランシーバーと交信ができます。

※同じメーカー製品内のことです。

約70時間も使える省電力タイプ

省電力設計により最大約70時間(アルカリ電池使用時)の使用が可能です。電池交換も少なく経済的です。

グループモードで静かに待ち受け受信

仲間同士でグループモードを設定すれば同じチャンネルで使用している他のグループの会話は聞こえなくなるので仲間からの連絡を静かに待ち受けできます。グループモードのコードナンバーは最大38通り設定できます。

会話のプライバシーを守る秘話モード搭載

秘話モードをセットすれば他の人に通話内容を聞かれにくくすることができます。

相手が通話可能範囲内に居るかをチェックできるコールバック機能

グループモード時にコールバック機能を設定すると相手と通話できる範囲にいるかをトランシーバーが自動的にチェックします。交信できる時はディスプレイに“圏内”を表示しさらに約1分間隔で電子音が鳴ります。交信できなくなったらディスプレイに“圏外”を表示します。

免許や資格はいっさい不要、簡単な操作で通話可能

セットメニュー ・グループコード選択 ・コールバック機能ON/OFF ・スキャン機能ON/OFF ・ビープ音ON/OFF
・照明ランプ設定 ・オートパワーオフON/OFF ・コールサイン選択

大口徑、大音量スピーカー搭載

コンパクトサイズながらも直径36mm、出力150mWの大口徑、高出力スピーカーにより大音量出力ができます。騒音の多い現場や屋外でも安定した音声出力が可能です。

定格

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ●送受信周波数 | ●送信出力 10mW |
| 1ch~9ch 422.200~422.300MHz | ●単3アルカリ電池×3本使用(別売) |
| 01ch~11ch 422.0500~422.1750MHz | ●通話距離の目安 市街地 約200m |
| ●サイズ 61.5(W)×32(D)×105(H)mm | 郊外 約1~2km |
| ●重量 240g | 海上 約3km |

