

EA790MR-10

同時・交互通話両用トランシーバー



定格

- 送受信周波数: 複信/半複信: 421MHz帯/440MHz帯
(12.5kHzステップ、18チャンネル)
(単信: 422MHz帯(12.5kHzステップ、20チャンネル))
- 電波型式: F3E
- 通信方式: 複信および半複信方式(単信も可能)
- 送信出力: 10mW以下/1mW以下(電波法施行規則第6条適合)
- 受信感度: -5dB以下(10mW送信中、@12dB SINAD)
- 動作温度範囲: -10℃～+50℃
- 定格電圧: DC 3.7V
- サイズ: 61(W)X21(D)X82(H)mm
- 重量: 約140g
- EA790MR-10はEA790MR-3、-5どちらかと一緒に
使用しないと通話できません。

特徴

- 免許や資格は一切不要です。
- シンプル操作で、誰でも簡単に使えます。
- 業務用の18チャンネル仕様とオーソドックスな9チャンネル仕様を設定モードで切り替えることができます。
- ハンドフリーで同時通話ができます。
- 1対多数通話で個別(99通り)/一斉呼び出しができます。
- 秘話機能によりプライバシーを守ります。
- 付属の電池パックで10時間以上使用できます。
- 防浸構造なので雨の中の運用はもちろん、本体が汚れたとき水で洗い流すこともできます。
(JIS保護等級7種防浸形相当)
- 通話時間は送信出力の切り替えにより、3分間と無制限の2通りを選ぶことができます。
(18チャンネル設定時)