

## ■仕様

### ■活動量計仕様

センサー	3G加速度センサー
測定項目	・ 歩数 ・ 歩行距離 ・ 脂肪燃焼量 ・ 消費カロリー ・ Ex(エクササイズ)
データ記憶量	30日分

### ■熱中症、風邪チェッカー仕様

測定範囲	温度:0~+50℃ 湿度:20~90%RH (下限値以下:“Lo”表示、上限値以上“Hi”表示)
測定精度	温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(それ以外) 湿度:±5%RH(50~80%RH)、±10%RH(それ以外)
測定間隔	5分間隔

### ■一般仕様

使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	CR2032(3V)ボタン型電池×2個
電池寿命	約6か月(活動量計モードにて1日6時間LCD点灯した場合)
寸法・重量	L67×W36×D18mm、約26g(電池含む、ストラップ含まず)
付属品	ボタン型電池(CR2032)×2個、クリップ付きストラップ、電池蓋用小型ドライバー、取扱説明書
校正	一部校正可(温度・湿度のみ)
JAN	PHV-1 000W:49836213001 47 PHV-1 000R:49836213001 54

### ■安全にご使用いただくために

本器は風邪や熱中症の発症を完全に防止できる製品ではありません。風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。