

フーツと息を吹きかけるだけ

CUSTOM

# アルコール濃度を カンタンチェック!

飲み健康 過ぎ防止  
管理に!

運転前の  
安全確認に!

お客様の  
飲み過ぎ防止に!



小型軽量で  
持ち歩きやすい!

アルコールチェッカー  
AT-03

JAN : 4983621990157

デジタル表示  
バックライト付  
電池残量表示

0.00  
Mg/L

オート  
パワーオフ  
測定結果表示後  
約10秒

〔測定表示範囲〕  
**0.05 ~ 1.00mg/L**

**0.16mg/L 以上は  
アラームで警告**

詳しくはこちら



仕様 ■測定表示範囲: 0.05 ~ 1.00mg/L ■分解能: 0.01mg/L ■アラーム設定レベル: 0.16mg/L ■測定時間: 約8秒 ■ウォームアップ時間: 約30秒 ■電源: 単4形乾電池×2本(別売) ■寸法: H103×W37×D20mm ■重量: 約50g(電池含む)

【ご注意】本製品は飲酒後の運転の可否を判断するための製品ではありません。本製品の測定結果のみで運転可否の判断は絶対に行わないでください。

株式会社カスタム <http://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117(代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950(代表) FAX: 06-6262-9951

本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコ画像を使用しています。  
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。  
本リーフレットの記載内容は2017年11月現在のものです。

©2017 CUSTOM Corporation Printed in Japan 171101

お問い合わせ先

<リーフレット管理用>



4 983621 960242