

## デジタル体温計



品番	仕様
EA791AH-13	—
EA791AH-14	防水タイプ

※丸洗いできて清潔。  
(JIS基準に適合した防浸形です。)

### 共通機能

#### ●ずれにくいフラットセンサ

先端が平らな形状になったフラットセンサを感音部に採用。  
わきの下や舌下にしっかりフィットするため、小さなお子様でも検温終了まで体温計を一定の位置に保ちやすくなりました。

#### ●見やすい大型液晶表示

大きな文字表示で測定状況や検温結果が確認しやすくなりました。

#### ●お知らせブザー付き

検温が終了するとブザーでお知らせする安心機能付き。  
(温度上昇が少なくなり平衡温に近づくとブザーが鳴ります。正しい検温にはわきで約10分・口中で約5分程度の時間が必要です。)

- 前回値メモリ付
- オートパワーオフ
- 抗菌樹脂使用
- 電池交換可能
- 収納ケース付き

- 電源電圧…DC1.5V《LR41 (EA758YF-1) × 1個》
- 消費電力…0.1mW
- 電池寿命…約1100回(実測:約10分)
- 感温部…サーミスタ
- 体温表示…3桁+°C表示、0.1°C毎
- 測定精度…±0.1°C
- 測定範囲…32.0~42.0°C
- サイズ…19.6(幅) × 129.7(長さ) × 13.2(厚さ)mm
- 重量…約13.0g