

## 3キー 20時間形タイマー



**AD-5714** 20時間タイマー 1CH プリアラーム機能

¥1,200(税抜)

- ステンレストップ・20時間形タイマー
- カウントアップ、カウントダウン機能
- マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
- アラーム音量切替可能(大/小)
- くり返しリピート機能
- 一時停止のポーズ機能



**AD-5704** 20時間タイマー 1CH

¥1,280(税抜)

- 20時間形タイマー
- 小型で携帯に便利、クリップに挟んで使えます
- マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能

## 10キー 100分形タイマー



**AD-5712RE** 100分形タイマー 1CH

**AD-5712GR** 100分形タイマー 1CH

各¥900(税抜)

- 大型液晶表示、読みやすい
- 100分形タイマー
- くり返し(リピート)機能
- 一時停止(ポーズ)機能
- マグネットおよび卓上スタンドつき

## ホームタイマー



ブルー AD-5711BL

イエロー AD-5711YL

ホワイト AD-5711WH

レッド AD-5711RE

**AD-5711** 100分形タイマー 1CH

¥1,500(税抜)

- 100分形タイマー
- パン、菓子、ケーキ作りに
- カウントダウン、カウントアップ機能

	AD-5714	AD-5704	AD-5712RE	AD-5712GR	AD-5711WH/AD-5711RE/AD-5711BL/AD-5711YL
設定範囲	最大19時間59分、最小1分		最大99分99秒、最小1秒		最大99分59秒、最小1秒
タイマー数	1チャンネル				
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで)				
アラーム時間	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) ブザー音:約1分間	ブザー音:約30秒間	カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) ブザー音:約1分間	ブザー音:約1分間	ブザー音:約1分間
ブザー音量	HI:約80dB/距離30cm LO:約60dB/距離30cm	約70dB/距離30cm	約60dB/距離10cm	約65dB/距離10cm	約65dB/距離10cm
プリアラーム	アラーム設定時間の10分前と5分前				
防水性能					
電源	LR44形ボタン電池 2個	LR44形ボタン電池 1個	LR44形ボタン電池 2個	LR44形ボタン電池 1個	LR44形ボタン電池 1個
電池寿命	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年
寸法	79(W)×79(H)×18(D)mm	62(W)×50(H)×12(D)mm	56(W)×82(H)×12.5(D)mm	52(W)×77(H)×9(D)mm	52(W)×77(H)×9(D)mm
質量	約80g(電池含む)	約34g(電池含む)	約54g(電池含む)	約25g(電池含む)	約25g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書 (プリスターバック台紙部に印刷)	電池(モニタ用)、取扱説明書	電池(モニタ用)、取扱説明書 (プリスターバック台紙部に印刷)	電池(モニタ用)、取扱説明書 (プリスターバック台紙部に印刷)

## 防水タイマー

## Waterproof Digital Timer

厨房の調理時間、手洗い時間などの管理に / 製造ラインの工程作業時間管理に  
運動トレーニングのインターバル時間の管理に

## 防水 100分形 インターバルタイマー



**AD-5709TL** 100分形タイマー 8個順に動作

¥2,500(税抜)

- IPX7完全防水、厨房タイマー
- メモリー機能で最大8ステップまでのタイマー設定を記憶して、順番に動作することが可能
- タイマーの繰り返し回数設定可能
- 光と音でアラームをお知らせ...赤色LEDとブザー音
- マグネットつき

### AD-5709TLの機能

#### ●メモリー機能

1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です。例えば、タイマー1とタイマー2の時間を設定してスタートすると、タイマー1→タイマー2の順番で自動的にカウントダウンします。

**使用例**

①厨房の手洗い時間管理  
厨房で1時間おきに1回、スタッフに手洗いを徹底させたい!  
タイマー時間を1時間に設定、くり返し回数を8回に設定すると、1時間おきに1回、計8回タイマーが鳴り、手洗いが徹底できます。

#### ●自動くり返し機能

タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定をすることができます。くり返し回数は1から999回または無限回の設定ができます。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。(\*各ステップのくり返し回数の設定はできません。)

②プレゼンテーションの時間管理  
発表時間12分、終了2分前にプリアラーム、発表終了後質疑3分、交代時間1分で、発表者4人の発表プログラムを組む  
タイマー1を10分、タイマー2を2分、タイマー3を3分、タイマー4を1分、くり返し回数を4回に設定すれば、発表のタイムキーパーができます。

## 防水 100分形 厨房タイマー



**AD-5709** 100分形タイマー 1CH

¥2,500(税抜)

- IPX7完全防水、厨房タイマー
- アラーム音が変われます(3種類 A、B、C)
- 光と音でアラームをお知らせ  
液晶バックライトが点滅、高い視認性
- 消音機能つき
- ボタン設定でアラーム音の消音も可能
- マグネットつき

	AD-5709TL	AD-5709
設定範囲	最大99分50秒、最小10秒	
タイマー数	最大8個タイマー順番に動作可能	1チャンネル
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで) カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)	
アラーム時間	ブザー音:5秒間/30秒間 赤色LEDランプ:約30秒間点滅	ブザー音:約30秒間 液晶バックライト:約30秒間点滅
ブザー音量	約65dB/距離15cm	
プリアラーム		
防水性能	IPX7相当	
電源	CR2032形リチウム電池 1個	
電池寿命	約1年(1日1回アラーム使用)	
寸法	68(W)×68(H)×16(D)mm(突起部含まず)	
質量	約60g(電池含む)	
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書	