

EA798C-1C
(マルチタイマー)

主な特長

- 簡単入力の10キータイマー
- 1秒から最大99分99秒までのカウントダウンタイマー
- 切り替えスイッチで3種類の中からアラームを選べます。
 1. 電子音アラーム(2段階音)
 2. 光アラーム(LEDライト)
 3. 振動アラーム
- 前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付
- 最大99分59秒までのカウントアップ機能付
- キーを押したとき音又は光で入力確認できます。
(切り替えスイッチが“振動”の場合はキーを押しても音・光・振動はありません。)
- 材質: ABS樹脂 ● 寸法・重量: (W) 48x (H) 98x (D) 16mm 約50g

デジタルタイマーのご使用方法

- ① 切り替えスイッチでアラームの種類をお選びください。
 - ・ 音: 電子音で知らせます。
 - ・ 光: ライト(LEDライト)の点滅で知らせます。
 - ・ 振動: 本体の振動により知らせます。
- ② ストップ/リセットキーを押して表示を00^m00^sに戻してください。(アラームを“音”にした場合はキーを押すと音が出ます。)(アラームを“光”にした場合はキーを押すとライトが点灯します。)(アラームを“振動”にした場合は、音も光も振動も出ません。)
- ③ ご希望の時間を0~9のキーを押してセットします。(最大99分99秒まで)……
例: 1分30秒の場合①③①と押します。
- ④ 時間セットができましたらスタートキーを押してください。表示は1秒毎にカウントダウンします。
- ⑤ 時間表示が00^m00^sになりますとアラームが作動します。アラームは約60秒間作動します。0~9のキー、ストップ/リセットキー、スタートキーのどれを押してもアラームは止まります。(このとき、もとのセット時間に再セットされます。……リピート機能付)
- 時間セットをやり直す場合はストップ/リセットキーを押して表示を00^m00^sに戻し再びセットしてください。
- タイマー時間を途中で止める場合はストップ/リセットキーを押してください。カウントダウンが止まります。再びスタートする場合はスタートキーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。
- 00^m00^sの状態スタートキーを押すとカウントアップし、秒単位のストップウォッチとしてもご使用になれます。カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントアップが一時的に停止になります。続けてカウントアップする場合、スタートキーを押してください。
00^m00^sに戻す場合は、ストップ/リセットキーを2回押してください。
※ カウントアップは99分59秒までカウントすると、表示が00^m00^sに戻って停止します。この場合はアラームは作動しません。

ご使用上のご注意

- 湿気の多いところや、水にぬれる様なところでのご使用はさけてください。
- 汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン等は使用しないでください。
- 表示が消えたり、薄くなった時は新しい電池 (CR2032) と交換してください。

電池交換の方法

- ① タイマー裏の電池カバーをコイン等でOPENの方向に回し、はずしてください。
- ② 下図の方向に電池を入れ電池カバーを開めてください。

※ 電池寿命約1年
(電子音を1日1回30秒鳴らした場合)
(または、ライトを1日1回30秒点滅させた場合)
(または、振動を1日1回15秒させた場合)

(ご注意) お買上げ時にはモニター電池が
セットされていますので1年未
満で切れる場合があります。

