

STOPWATCH & TIMER

STOPWATCH

正確な時間の計測に。

1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。5気圧防水。HS-80TWはサッカー対応ストップウォッチ機能を搭載。



118 HS-80TW-1JH(メタリックブラック・ブラック/樹脂)

EA798C-19 (風防:樹脂) サイズ:83×64×24mm・82g



119 HS-70W-1JH
(ガンメタリック・ブラック/樹脂)

EA798C-21A (風防:樹脂) サイズ:83×64×24mm・82g

<HS-80TW> ●サッカー対応ストップウォッチ:ロスタイム計測が可能な審判用加算タイマー/表示上段:試合時間計測(1秒、100分計)、表示下段:経過時間計測(1秒、100分計)、ターゲット報知(試合時間)をセット可能(セット単位:1分、最大セット:99分) ●タイマー:最大10本の時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:59分59秒、1秒単位で計測、最大100回オートリセット)、計測回数カウント付き ●カウンター:0~99999までをカウント(通常カウンター/計時付きカウンター/デュアルカウンター) ●電子音アラーム12本 【共通仕様】 ●5気圧防水機能 ●ストップウォッチ(1/1000秒計測、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測)) ●ラップ・スプリットタイムを最大100本×2メモリー ●時刻・カレンダー表示 ●フルオートカレンダー ●12/24時間制表示切替 ●操作音ON/OFF切替機能 ●平均月差±30秒 ●時間精度(ストップウォッチ):99.9988%(常温) ●電池寿命約5年、使用電池CR-2032×1

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能。



121 HS-3C-8AJH(ブラック/樹脂)

EA798C-20 (風防:樹脂) サイズ:62×64×17mm・40g



122 HS-6-2JH(メタリックダークブルー・ブルー/樹脂)

EA798C-7 (風防:樹脂) サイズ:67×60×22mm・48g

【共通仕様】 ●1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ/スプリット計測、1・2位同時計測) ●時間精度(ストップウォッチ):99.997685%(常温) ●電池寿命約3年、使用電池CR-2025×1 ※操作音が鳴らない仕様になっています。