

デジタルタイマー

パン生地の発酵時間、パンの焼き時間、お魚、ハンバーグの調理時間、のカウントに
スープ、コーヒー、おでんや揚げ物などの賞味時間、のカウントに
理化実験の経過時間のカウントに

● 防滴 100分形10キータイマー



AD-5707

¥1,300(税抜)

- 100分形、テンキー防滴タイマー
- マグネット内蔵、磁石の脱落・異物混入を防止
- 防滴構造、IP54相当
- カウントアップ、カウントダウン機能
- 見やすい角度設計



AD-5708

¥1,400(税抜)

- 100分形、テンキー防滴タイマー
- 音と光でアラームをお知らせ
- マグネット内蔵、磁石の脱落・異物混入を防止
- 防滴構造、IP54相当
- カウントアップ、カウントダウン機能



● 防滴 100分形光るタイマー



AD-5705BK

AD-5705BK

¥1,600(税抜)

- 100分形、防滴タイマー
- 音と光でアラームをお知らせ
- 見やすい大きな液晶表示(文字高約18mm)
- カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能
- クロムメッキで、傷つきにくく、衛生的
- マグネットつき



AD-5705RE

AD-5705RE

¥1,400(税抜)

- 100分形、防滴タイマー
- 音と光でアラームをお知らせ
- 見やすい大きな液晶表示(文字高約18mm)
- カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能
- マグネットつき



● 1チャンネル 100分形タイマー



AD-5706WH



AD-5706RE

AD-5706WH AD-5706RE

各¥1,200(税抜)

- 100分形タイマー
- カウントアップ機能
- プリアラーム機能
- マグネットつき



● 3チャンネル 100時間形タイマー



AD-5701A

¥2,800(税抜)

- 100時間形、3チャンネルタイマー
- 3種類のタイマー時間を設定できます
- マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能
- カレンダー、時計機能つき
- 時計カレンダーモードで、時刻、西暦、日付の同時表示が可能
- アラーム経過後は自動カウントアップ機能



● 3キー 100分形タイマー



AD-5713

¥1,200(税抜)

- カウントアップ、カウントダウン機能
- マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
- ステンレストップ・タイマー
- アラーム音量切替可能(大/小)
- くり返しリピート機能
- 一時停止のポーズ機能



AD-5703

¥1,400(税抜)

- 100分形タイマー
- 小型で携帯に便利、クリップに挟んで使えます
- マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能



	AD-5707	AD-5708	AD-5705BK	AD-5705RE	AD-5706WH	AD-5706RE	AD-5701A	AD-5713	AD-5703
設定範囲	最大99分99秒、最小1秒		最大99分50秒、最小10秒		最大99分50秒、最小10秒		最大99時間59分59秒、最小1秒	最大99分99秒、最小1秒	最大99分59秒、最小1秒
タイマー数	1チャンネル		1チャンネル		1チャンネル		3チャンネル	1チャンネル	1チャンネル
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで) カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)						カウントダウン(アラーム設定時間まで)		
アラーム時間	ブザー音:約1分間	ブザー音:約1分間 赤色LEDランプ:約1分間点滅	ブザー音:約1分間 赤色LEDランプ:約1分間点滅		ブザー音:約1分間		ブザー音:約30秒間	ブザー音:約1分間	ブザー音:約30秒間
ブザー音量	約60dB/距離10cm		約80±5dB/距離10cm		HI 約80±5dB/距離10cm LO 約70±5dB/距離10cm		約70dB/距離10cm	HI:約80dB/距離30cm LO:約60dB/距離30cm	約70dB/距離30cm
プリアラーム	IP54相当		JIS C0920 防滴II形相当		アラーム設定時間の10分前と5分前				
防水性能	IP54相当		JIS C0920 防滴II形相当		アラーム設定時間の10分前と5分前				
電源	単4形乾電池 1個	CR2032形リチウム電池 1個	CR2032形リチウム電池 1個		CR2032形リチウム電池 1個		単4形乾電池 1個	LR44形ボタン電池 2個	LR44形ボタン電池 1個
電池寿命	約1年	約1年	約1年(1日30秒アラーム動作)		約1年(1日30秒アラーム動作)		約1年	約1年	約1年
寸法	69(W)×69(H)×27(D)mm	69(W)×69(H)×15(D)mm	82(W)×82(H)×15(D)mm		55(W)×84(H)×15(D)mm		80(W)×70(H)×30(D)mm	79(W)×79(H)×18(D)mm	62(W)×50(H)×12(D)mm
質量	約70g(電池含む)	約50g(電池含む)	約67g(電池含む)		約48g(電池含む)		約85g(電池含む)	約80g(電池含む)	約34g(電池含む)
付属品	電池(モニター用)、取扱説明書		電池(モニター用)、取扱説明書(プリスターパック台紙部に印刷)		電池(モニター用)、取扱説明書(プリスターパック台紙部に印刷)		電池(モニター用)、取扱説明書	電池(モニター用)、取扱説明書	電池(モニター用)、取扱説明書(プリスターパック台紙部に印刷)