

# プログラムチャイム時計



画像はイメージです

- チャイムを鳴らす時間をプログラムで管理(4FN404/403/405共通仕様) ※電池交換時のメモリーバックアップ機能付 ※プログラムは、曜日の設定は出来ません
- プログラムチャイム(1日最大24回または36回)と数取り(毎正時)の切替式
  - ・プログラムチャイム…事前に設定した時刻にオーロラサウンド音源による「ウェストミンスターチャイム」が鳴ります。 ※機種により1日の最大設定回数が異なりますので、ご注意ください。
  - ・数取り(毎正時)…毎正時に現在時刻を電子音で数取りします。 ※毎30分には鳴りません。
- プログラムチャイム(暗所での報時)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付 ○モニター付 ●音量調節付

- プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切替式
- ユニバーサルデザインフォント使用
- 温度表示付 ●湿度表示付 ●カレンダー付

- プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切替式
- ユニバーサルデザインフォント使用
- 温度表示付 ●湿度表示付 ●カレンダー付

- プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切替式
- ユニバーサルデザインフォント使用
- カレンダー付



EA798CB-47B



EA798CB-73B



## プログラムカレンダー404SR

4FN404SR19

目組

- 配 色 シルバーメタリック色(白)
- 材質・風防 プラスチック枠/ガラス製
- サイズ・質量 φ430×66mm/2.1kg
- 名 入 25×50mm(黒)
- 機 構 電子音式報時/プログラムチャイム  
ステップ秒針(夜眠る秒針)
- 機 能 電波OFF機能/電波サーチ機能  
電池交換お知らせ機能  
石膏ボード対応金具付  
電池寿命約4年間
- 電 源 単2アルカリ乾電池×4

## プログラムカレンダー403SR

4FN403SR19

目組

- 配 色 シルバーメタリック色(白)
- 材質・風防 プラスチック枠(PS)/ガラス製
- サイズ・質量 φ380×57mm/1.5kg
- 名 入 25×50mm(黒)
- 機 構 電子音式報時/プログラムチャイム  
ステップ秒針(夜眠る秒針)
- 機 能 電波OFF機能/電波サーチ機能  
電池交換お知らせ機能  
石膏ボード対応金具付  
電池寿命約2年間
- 電 源 単2アルカリ乾電池×2

## プログラムカレンダー405SR

4FN405SR19

- 配 色 シルバーメタリック色(白)
- 材質・風防 プラスチック枠/ガラス製
- サイズ・質量 φ350×60mm/1.4kg
- 名 入 25×50mm(黒)
- 機 構 電子音式報時/プログラムチャイム  
ステップ秒針(夜眠る秒針)
- 機 能 電波OFF機能/電波サーチ機能  
電池交換お知らせ機能  
石膏ボード対応金具付  
電池寿命約2年間
- 電 源 単2アルカリ乾電池×2