

**EA798CB-90**

CITIZEN

**4FY620-006**



**製品情報：**

サイズ・重さ	φ361×60mm/1.72kg
配色	06 茶色半艶仕上 (白)
材質・風防	木枠/ガラス製
名入	15×45mm 裏面・黒
個装箱	418×408×93mm/2.2kg
詰数	5個
カートン	439×421×478mm



**主な機能・特徴：**

- 高精度温湿度計付 (LCD表示) 電波掛時計
- 温度測定精度：±1℃(-9.9～+50℃)
- 湿度測定精度：±3%RH(20～25℃、60%RHにおいて/20～90%)
- 環境目安表示機能付  
熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であることを  
「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。  
(熱中症は4段階レベル表示)  
※「警告音」と「光」は「注意」レベルの段階では作動しない設定となっています。  
※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。  
あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。
- 音&光/光/OFF(デジタル表示のみ)の3点切換式
- カレンダー表示機能付 (2099年12月31日まで表示可能)
- 夜間自動点灯機能付 (液晶面も光ります)
- 警告音モニター付