

EA798CB-91

CITIZEN

4FY618-019



製品情報：

| | |
|--------|--------------------|
| サイズ・重さ | φ275×50mm/780g |
| 配色 | 19 シルバーメタリック色 (白) |
| 材質・風防 | プラスチック枠/ガラス製 |
| 名入 | 15×45mm 表面・黒 |
| 個装箱 | 395×383×77mm/1.2kg |
| 詰数 | 5個 |
| カートン | 411×394×403mm |



主な機能・特徴：

- 高精度温湿度計付 (LCD表示) 電波掛時計
- 温度測定精度：±1℃(-9.9～+50℃)
- 湿度測定精度：±3%RH(20～25℃、60%RHにおいて/20～90%)
- 環境目安表示機能付
熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であることを
「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。
(熱中症は4段階レベル表示)
※「警告音」と「光」は「注意」レベルの段階では作動しない設定となっています。
※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。
あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。
- 音&光/光/OFF(デジタル表示のみ)の3点切換式
- カレンダー表示機能付 (2099年12月31日まで表示可能)
- 警告音モニター付

おすすめポイント：

環境目安表示、温湿度計、カレンダーの付いた多機能クロックです。