

## 基本情報

製品番号	RE559H
枠材	プラスチック枠 茶マーブル模様塗装 光沢仕上げ 前面：ガラス
サイズ・重さ	直径390x97mm 2.9kg
電池	単2（アルカリ）×4 (電池寿命約1年間)
機能	電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき） 正時パフォーマンス&6曲メロディ（ハイファイ音源・クリスタルベル音） 光センサーによる自動鳴止め 音量調節 報時モニター機能 飾り（スワロフスキー®・クリスタル使用） 電池切れ予告機能（秒針停止） 石膏ボード用掛金具つき スリープセコンド おやすみ秒針（光センサーによる自動秒針停止機能）  ①毎正時、オープニングの曲とともに文字板が上下に開き、人形が登場します。 ②メロディに合わせて人形が左右に揺れ、後ろの飾りと中央の回転板も回ります。 ③エンディングの曲とともに文字板が閉まります。

## メロディ再生

アメイジング・グレイス 00:00

□ □ □

下記曲目リストをクリックして曲を選んでください

- アメイジング・グレイス
- ジュピター（惑星）
- 花のワルツ
- 愛の挨拶
- プロムナード（「展覧会の絵」）
- 葦笛の踊り（「くるみ割り人形」）

### 正時ごとにメロディが切り替わります

- 【曲目】  
クリスタルベル音  
オープニング…オリジナルメロディ  
・アメイジング・グレイス  
・ジュピター（惑星）  
・花のワルツ  
・愛の挨拶  
・プロムナード（「展覧会の絵」）  
・葦笛の踊り（「くるみ割り人形」）  
エンディング…オリジナルメロディ