

EA798CN-1 温度・湿度計付掛時計



- ・温度計 センサ:バイメタル式
測定範囲:-30°C~+50°C(1目盛2°C)
精度:±1°C(-20°C~+40°C) ±2°C(左記以外)
- ・湿度計 センサ:バイマテリアル式
測定範囲:0~90%
精度:±3%RH(35%~75%RH) ±5%RH(左記以外)
- ・時計 時間精度:平均月差±20秒以内
電源:単三マンガン乾電池 1個
- ・サイズ・・・Φ250x35mm
- ・前面カバー材質・・・ガラス