



<写真左から>

1. 商品画像
2. スタンド使用例
3. 操作が簡単な全面パネル

表記の電池寿命約1年間は、1日につき音量（中）で16回報時した場合。音量を（大）でご使用の場合は表記の電池寿命より短くなることがございます。

- デジタル文字高（最大）115mm

## SEIKO SQ434S

温度・湿度表示つきプログラムクロック。

時間管理に便利なプログラム機能つき。32チャンネル設定できるので、多様なタイムスケジュールを管理することができます。

薄型で軽量タイプなので取り扱いも簡単。高いところに掛けても安心です。

枠材	プラスチック枠（銀色メタリック塗装） 前面：ガラス
サイズ・重さ	294x386x31mm 1.3kg 置いた状態：283x386x112mm
電池	単3（アルカリ）×6 (電池寿命約1年間) ※モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています。 ※付属の電池は、動作を確認するためのモニター用電池（お試用電池）です。お買い上げ後、仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき）</li> <li>● チャイム&amp;メロディ（ハイファイ音源）</li> <li>● 32チャンネルプログラム</li> <li>● 正時/プログラム/オフ切替式</li> <li>● 光センサーによる自動鳴止め（毎正時モードのみ）</li> <li>● 音量調節</li> <li>● 報時モニター機能</li> <li>● 2099年までのフルオートカレンダー機能</li> <li>● 温湿度表示（温度測定範囲：0℃～40℃ 測定精度：±2℃ 湿度測定範囲：25%RH～85%RH 測定精度：±8%（25℃））</li> <li>● 12時間制/24時間制切替式</li> <li>● 掛置き兼用</li> <li>● 六曜表示</li> <li>● 電池切れ予告機能（液晶）</li> <li>● 石膏ボード用掛金具つき</li> </ul>
曲・音楽	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウエストミンスター・チャイム</li> <li>● マイスタージンガー</li> <li>● グリーンスリープス</li> <li>● 美しき青きドナウ</li> <li>● プラームスの「ワルツ第15番」</li> <li>● 時の踊り</li> </ul>

