

EA798H-301 [ラップメモリー]スポーツウォッチ



LED: グリーン

ケース・ベゼル材質: 樹脂

樹脂バンド

- ブラインドオペレーション構造
- 樹脂ガラス(表面形状: 球面・曲面)
- 5気圧防水
- デュアルタイム
- ストップウォッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付き
- タイマー(セット単位: 1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート)
- 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報
- フルオートカレンダー
- 12/24時間制表示切替
- LEDライト(オートライト、残照機能付き)
- 精度: 平均月差±15秒
- 電池寿命: 約10年

サイズ(H×W×D)/質量: 48.2×35.2×12.1mm/30g