

セフティーIR 3次元曲面レンズフェースシールド

No.7651、No.1175には2種類の取付部品（15ページに掲載）が標準装備されています。レンズの上げ下げが簡単にできます。
 特殊ハードコーティング（ポリカーボネート）レンズ使用 レンズ（大）1.5mm厚×長さ220mm カバーレンズ（黒）：2.3mm厚×長さ110mm
 手袋をしたままでもカバーレンズを上げ易いように凸部分を設けています。

ヘルメット取付型 自動遮光溶接面



EA800PC-1A

No.7651.
 602804
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 液晶フィルター：しゃ光度#9～#12
 製品重量：約324g



D-PAT

じかかぶり直被型 自動遮光溶接面



EA800PC-2A

No.7661.
 602811
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 液晶フィルター：しゃ光度#9～#12
 製品重量：約476g



遮光速度	約0.0004秒
戻り速度	0.15秒～0.75秒の4段階
感度(光センサー)	7段階(2個)
遮光度	#9,#10,#11,#12の4段階
UV/IR	ANSIとEN規格に合格
電源オフ時遮光度	#3～#4
電池の寿命	約1,000～2,000時間
使用温度範囲	-5℃～+55℃
保存温度範囲	-20℃～+65℃
フィルターサイズ	90mm×110mm×8mm
視界	52mm×98mm
遮光面の遮光度	#3(標準)
電源	電源はソーラー電池リチウム電池(3V:CR2032:1個) ※リチウム電池交換可能

No.SP-7650 外側保護プレート ¥400
 No.SP-7655 内側保護プレート ¥400
 ※液晶フィルターを保護するための透明プレートです。

じかかぶり直被型



No.1170-C
 601272
 レンズ（大）：透明レンズ
 製品重量：約325g



じかかぶり直被型



No.1170-G
 601289
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 製品重量：約325g



じかかぶり直被型



No.1170-GB ダブルレンズ
 601296
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 カバーレンズ（黒）：しゃ光度#8標準
 製品重量：約395g



No.SP-1170
 カバーレンズ（スヘア）

ヘルメット取付型



No.1175-C
 601302
 レンズ（大）：透明レンズ
 製品重量：約170g
 D-PAT-P
 ※ヘルメットは別売です。



※No.1175-Cは使用しない時、コンパクトに収納できます。

ヘルメット取付型



No.1175-G
 601319
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 製品重量：約170g



ヘルメット取付型



No.1175-GB ダブルレンズ
 601326
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 カバーレンズ（黒）：しゃ光度#8標準
 製品重量：約240g



No.SP-1175
 カバーレンズ（スヘア）

2重レンズ式フェースシールド



ヘルメットは別売です。

No.1195-OK ミゾ付きヘルメット取付用
 602224 ※No.OK-3013 標準装着
 製品重量：約310g

No.1195-S ミゾなしヘルメット取付用
 602231 ※No.S-3012 標準装着
 製品重量：約296g
 レンズ：ポリカーボネート樹脂
 長さ 93mm(ブラック)
 長さ 195mm(グリーン)

No.1190 直被型
 602217
 製品重量：約292g
EA800KA-11
 レンズ（大）：しゃ光度#3標準
 カバーレンズ（黒）：しゃ光度#8標準