

[N95] 防塵マスク

Ver.1.1

	サイズ	幅(外寸)	幅(内寸)	長さ	長さ(内寸)	バンド
EA800MJ-138	M	約 135mm	約 115mm	約 135mm	約 115mm	約 6 X 670 X 1mm

○特長

- ・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。
Not resistant to oil (耐油性はない)
95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率～を意味しています。
防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。
NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。
- ・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。)
- ・防臭機能
- ・本体が黒色のため、埃の付着がわかりやすい。(交換時期がわかりやすい)
- ・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。
- ・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。



マスク内側



注意事項

- ・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。
- ・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。
- ・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。
- ・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。

使用対象

- ・油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

使用できないもの

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
4. 油分を含むミスト

制約

1. 当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないでください。
2. 身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。
3. 当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください
4. 製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。
5. 未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。
6. 各地域の規定、及び関連法規に基づいて廃棄してください。
7. 使用済のマスクは廃棄してください。

取付け方法

1. ストラップの先端を首の後で止めてください。
2. 鼻とあごがマスクの中にスポリはまるように取付けてください。
3. 輪状のストラップを後頭部にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。
5. 使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら下げることができます。

