




フィットチェッカー内蔵
最軽量約76g(弊社製取替え式防じんマスク比較)

サカキ式
1010A-06型
国家検定合格第TM560号



粒子捕集効率	80.0%以上 (平均94.4%)
吸気抵抗	70Pa以下 (平均59Pa)
排気抵抗	63Pa以下 (平均38Pa)
吸気抵抗上昇値	— (平均109Pa)
質 量	83g以下 (平均76g)
しめひも	タイプRB

交換部品

吸気弁
小判型

排気弁
T-6K型

吸湿スポンジ
卵型

接顔メリヤス
2重片縫(S)