



フィットチェッカー内蔵
シリコン面体

サカ株式会社
1015-02型

国家検定合格第TM570号



粒子捕集効率	95.0%以上 (平均98.6%)
吸気抵抗	80Pa以下 (平均66Pa)
排気抵抗	60Pa以下 (平均28Pa)
吸気抵抗上昇値	— (平均107Pa)
質 量	129g以下 (平均113g)
しめひも	タイプRB

交換部品

吸気弁
小判型

排気弁
T-6K型

吸湿スポンジ
卵形

接顔メリヤス
2重片縫(S)