

溶接面にぴったりの溶接作業用  
フィットチェッカー内蔵

サカサ式  
**1005R-08型**

国家検定合格第TM540号



粒子捕集効率	95.0%以上	(平均99.1%)
吸気抵抗	75Pa以下	(平均58Pa)
排気抵抗	52Pa以下	(平均31Pa)
吸気抵抗上昇値	—	(平均68Pa)
質量	155g以下	(平均143g)
しめひも	タイプRB	

