

オゾン臭・有機臭除去の
活性炭フィルタが併用可能

サカサ式

1005RR-05型

国家検定合格第TM541号



粒子捕集効率	95.0%以上	(平均99.0%)
吸気抵抗	73Pa以下	(平均56Pa)
排気抵抗	52Pa以下	(平均31Pa)
吸気抵抗上昇値	—	(平均66Pa)
質 量	157g以下	(平均145g)
しめひも	タイプRB	

