

輻射熱のある現場で使用可能な
アルミコート加工

サカ式
1005R-AL-02型

国家検定合格第 T M543号



粒子捕集効率	95.0%以上	(平均98.9%)
吸気抵抗	75Pa以下	(平均58Pa)
排気抵抗	52Pa以下	(平均29Pa)
吸気抵抗上昇値	—	(平均70Pa)
質量	165g以下	(平均143g)
しめひも	タイプRB	

