

## EA800PC-2A アーク溶接面(直被り式)



レンズサイズ...52x98mm  
遮光反応速度...約0.0004秒  
遮光度...溶接時: # 9 ~ # 12の4段階  
通常時: # 3  
電源...ソーラー電池  
リチウム電池(CR2032)x1個  
重量...約476g  
材質...  
遮光面: ポリカーボネート樹脂  
外側フレーム: ポリプロピレン樹脂  
アーム部品: ポリアセタール樹脂・ポリアミド樹脂  
使用温度範囲...-5 ~ +55