

ラピッドグラス

ISK-RG40W

40344

EA800PL-5A

2020
新商品

超軽量モデル

視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ

手棒から低電流TIGまで対応

グラインダーモード機能付

光センサー+高周波センサー

作業内容に合わせて最適なモードを選択



●仕様

490g

遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：＃3の明るさ 溶接時：＃9～13
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：無段階調節
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON／OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2032×2個）交換可能
フィルターサイズ	W125×H82mm
可視サイズ	W111×H42mm
JANコード	49 92873 26870 9

サイドウィンドウで
さらに視野拡大



広い視野を確保



見え方のイメージ

