



視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ

手棒から低電流TIGまで対応

5点固定式ヘッドバンド採用

プラズマカッターモード&グラインダーモード機能付

広い視野を確保



サイドウィンドウで
さらに視野拡大



仕様

遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：#3.5の明るさ 溶接時：#9,10,11,12,13 プラズマカッターモード：#5,6,7,8 グラインダーモード：#4
感度調節	高-低：11段階調節
戻り時間調節	早-遅：11段階調節
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON/OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2450×2個）交換可能
5点固定式ヘッドバンド	○
フィルターサイズ	W156×H121mm
可視サイズ	W107×H74mm
質量	750g

