

SUZUKID<sup>®</sup>

遮光度調整機能付液晶カートリッジ  
“PROME - プロメ -”に  
ブルーフィルタ  
誕生!!

NEW

今までにない  
鮮明な視界

PM-10CB

プロメ-ブルーフィルタ-

PROME



遮光度調整機能付液晶カートリッジ

馴染みのある  
自然な見え方

PM-10C

プロメ



YouTube

手持ちに  
プロメ

これがこだわり

PROME's POINTS

- 液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能
- 市販の手持面に取付可能
- 用途や好みに応じて選べる2色展開
- 電池交換可能

※画像はイメージです。



今までにない  
鮮明な視界

NEW

# PM-10CB

プロメ-ブルーフィルタ-



- 黄色の光を抑え、眩しさを軽減した“鮮明な視界”
- 接地面や溶融池の境目が見やすい
- 高出力溶接でも鮮明な視野を確保

馴染みのある  
自然な見え方

# PM-10C

プロメ



- 赤・青系の光を抑えた“自然な見え方”
- 従来の遮光プレートに近い見え方
- 長時間作業も自然な見え方でストレスフリー

※見え方には個人差があります。

## 便利な3つの調整ダイヤル

感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。  
あらゆる現場に最適な作業条件を実現。

### ① 感度調整ダイヤル

光を感知するセンサーの感度を調整

### ② 遮光度調整ダイヤル

遮光度 #9~#13 を調整

### ③ 戻り速度調整ダイヤル

通常の明るさに戻る時間を調整



## 市販の手持面・ヘルメット面に取付可能

※開閉式など一部取付できない場合があります。



JIS 規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能。手持面を愛する方にも液晶式自動遮光面と同等の機能を実現。

装着手順 (外側から内側)

1. 専用外側カバープレート (付属品)
2. プロメ (液晶カートリッジ)
3. 専用内側カバープレート (付属品)
4. 取付スプリング (付属品)

※機種によって、機種付属の板バネを使用



P-3装着時



P-2装着時



取付スプリング装着時 (P-2 内側)

## 各部名称



外側

内側

## 製品スペック

	EA800PW-22	EA800PW-21
品名	プロメ-ブルーフィルタ-	プロメ
型式	PM-10CB	PM-10C
JANコード	4991945 032811	4991945 029170
用途	TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接	
遮光度	#9 ~ #13	
遮光速度	1/10,000 秒	
遮光フィルタ色	青	緑
視野の広さ	92×34mm	
電源	リチウム電池 (CR1025) × 2個 + ソーラー電池	
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	108 × 10 × 50.8mm	
本体質量	102.0g	
付属品	・ 外側カバープレート (1枚) ・ 内側カバープレート (1枚) ・ 取付スプリング (1個) ・ リチウム電池 (CR1025) × 2個 ※テスト電池用	
当社対応製品	P-2, P-3, P-189, P-463, P-796, P-797, P-798, P-799	

## オプション品



外側カバープレート (3枚入)

PM-001

JAN:4991945 033627



内側カバープレート (3枚入)

PM-002

JAN:4991945 033634