

## EA801AF 電気ドリル



- 軽量コンパクト
- 回転数 2,700min<sup>-1</sup>

標準付属品  
 ストップ組  
 チャックハンドル(コードNo.980057)

- 二重絶縁
- フック付
- 樹脂ボディ

最大穴あけ能力mm		チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	取付チャック	質量 kg	コード m
鉄工	木工								
6.5	13	0.5~6.5	単相100	2.5	240	2,700	6.5TLRA	0.9	2心・2.5