

## EA801AM-5 電気ドリル

- 大型補助ハンドル採用
- 正逆バリアブルスイッチ採用
- ソフトグリップ採用
- 連続作業に便利なスイッチロックボタン付

★ 各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけ



### <仕様>

- 電源…AC100V 50/60Hz
- 定格電流…6.7A
- 消費電力…610W
- 無負荷回転数…0~1100rpm
- チャック能力…1.5~13mm
- サイズ…352(W) × 80(D) × 153(H)mm
- 重量…2.1kg
- コード長…2.5m
- 無段変速、本体二重絶縁構造、正逆転

- 能力…鉄工:13mm  
木工:30mm
- 付属品…補助ハンドル  
チャックハンドル

### ● 各部の名称

