

電子ドリル
EA801AR-6

◇低速域で粘りのあるフィードバック制御付き
◇ダイヤル式無段変速機構

◇二段変速

◇二重絶縁



- 電源…AC100V・600W
- チャック能力…1.5～13mm
- 回転数…低速：300～1250rpm、高速：500～2000rpm
- 能力…鉄工：φ13mm、木工：φ36mm

- サイズ…390×90×140mm
- 重量…2.3kg
- コード長…2.5m

(付属)

- ・サイドハンドル×1個
- ・ストッパー×1個
- ・チャックハンドル×1個