

EA801AY 電子コーナードリル



標準付属品
 チャックハンドル(コードNo.319070)
 サイドハンドル

- 二重絶縁
- フィードバック制御
- 無段変速
- 正逆転可能
- 樹脂ボディ

最大穴あけ能力mm		チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min-1{回/分}	取付チャック	質量 kg	コード m
鉄工	木工								
10	22	1.5~10	単相100	5.3	500	500~2,300	ネジ(U3/8"-24) チャック10TLRD	1.5	2心・2.5