

## EA801BC - 2 振動ドリル

コンクリート、モルタル等の穴あけから、鉄工、木工への穴あけまで広い用途  
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけ

穴あけ能力 mm	コンクリート	19
	ホールソー	-
	鉄工	13
	木工	25
チャック能力 mm		1.5 ~ 13
回転数 $\text{min}^{-1}$ (回/分)		0 ~ 2600
打撃数 $\text{min}^{-1}$ (回/分)		0 ~ 46800
電源 V		単相100
電流 A		7
消費電力 W		650
質量 kg		1.75
コード m		2.5
サイズ		299X66X198(H)mm
付属品		チャックハンドル、補助ハンドル ストップ、キャリングケース

二重絶縁  
正逆転機構  
樹脂ボディ  
無段変速  
2スピード  
スチールケース付  
振動ドリル・ドリル切替

