

GBM 10RE/N

◀ 工口用電動工具 ▶ 電気ドリル 電気ドリル



GBM 10RE/N

**耐久性、パワー大幅アップ！
10mmφクラスの新チャンピオン誕生！**

1. Best-in-class 耐久性

クラス最高の耐久性は、主に3つの要素により実現が可能となりました。

- (1) 全ての軸受けにボールベアリングを採用
- (2) 正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
- (3) 耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用

2. クラス最小のコンパクトボディにハイパワーモーター搭載！

全長210mmはクラス最小のコンパクトボディ。そのボディに450Wのハイパワーモーターを搭載しました。
コンパクトでバランスの良いボディは、全ての作業に威力を発揮します。

3. 便利な機能を満載！

- ・電子無段変速スイッチは操作のしやすい2フィンガータイプ
- ・連続作業に便利なオン保持ボタン
- ・トルクと耐久性が向上するスイングカーボンブラシを採用
- ・細かい振動を吸収し、疲労を軽減するソフトラバーグリップ
- ・便利なベルトクリップ



二重絶縁構造

▼仕様

能力	鉄工:10mmφ 木工:25mmφ
電源	AC100V (50~60Hz)
消費電力	450W
回転数	0~2,600min ⁻¹ (回転/分)
チャック把握範囲	1~10mmφ
質量	1.25kg
コード	2.5m
サイズ	(H)180X(W)210mm

▼ 特徴

- クラス最小のコンパクトボディ
- ハイパワーモーター
- 抜群の耐久性
- 電子無段変速
- 正転・逆転機構