

GBM 13RE

◀ 工口用電動工具 ▶ 電気ドリル 電気ドリル



GBM 13RE

コンパクトボディ、ハイパフォーマンス！
13mmφ無段変速ドリルの新チャンピオン！

1. Best-in-class 耐久性

クラス最高の耐久性は、主に3つの要素により実現が可能となりました。

- (1) 全ての軸受けにボールベアリングを採用
- (2) 正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
- (3) 耐久性の高い、新型ヘリカルギアの採用

2. クラス最小のコンパクトボディにハイパワーモーター搭載！

全長245mmはクラス最小のコンパクトボディ。そのボディに600Wのハイパワーモーターを搭載しました。
コンパクトでバランスの良いボディは、全ての作業に威力を発揮します。

3. 便利な機能を満載！

- ・電子無段変速スイッチは操作のしやすい2フィンガータイプ
- ・連続作業に便利なオン保持ボタン
- ・トルクと耐久性が向上するスイングカーボンブラシを採用
- ・細かい振動を吸収し、疲労を軽減するソフトラバーグリップ
- ・便利なベルトクリップ



二重絶縁構造

▼仕様

能力	鉄工: 13mmφ 木工: 30mmφ
電源	AC100V (50~60Hz)
消費電力	600W
回転数	0~2,600min ⁻¹ (回転/分)
チャック把握範囲	1.5~13mmφ
質量	1.65kg
コード	2.5m
サイズ	(H)189X(W)245mm

▼ 特徴

- クラス最小のコンパクトボディ
- ハイパワーモーター
- 抜群の耐久性
- 電子無段変速
- 正転・逆転機構

▼ アクセサリー

- ▶ バイメタルホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬ホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬パイプホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬深穴ホールソー
- ▶ ポリクリック 超硬ステップドリル
- ▶ ダボ穴ガイド
- ▶ ドリルビットシャープナー