

電気ドリル EA801BT-3



<仕様>

- 電源…100V・600W
- コード長…2.5m
- チャック能力…1.5～13mm
- 回転数…0～2600rpm
- 穴あけ能力…鉄工：φ13mm、木工：φ30mm
- サイズ…189×245mm
- 重量…1.7kg
- ビット別売