

## EA801DK

(変速振動ドリル)

### ○ 二段変速振動ドリル

		高速	低速
○ 能力	コンクリート	16mm	25mm
	鉄工	10mm	16mm
	木工	24mm	36mm
	ホールソー	—	鉄工 50mm 木・石工 90mm

○ チャック能力 3.2~16mm

○ 取付チャック ねじ(U5/8"-16) (ドリル別売)

○ 電源 単相 100V

○ 電流 7.9A

○ 消費電力 750W

○ 回転数 高速 1600min<sup>-1</sup>

低速 800min<sup>-1</sup>

○ 無負荷打撃数 高速 32000min<sup>-1</sup>

低速 16000min<sup>-1</sup>

○ 重量 3.8kg

○ コード 2心 2.5m

○ 付属品 チャックハンドル

サイドハンドル、

ストッパー

ケース

○ 二重絶縁

○ 二段変速

○ 樹脂ボディ

○ ケース付

