

Hitachi Koki

振動ドリル
FDV 13VSS形

NEW

クラス最軽量[※]1.4kg!
優れた操作性で使いやすい!



NEW
FDV 13VSS

IMPACT DRILL

クラス最軽量![※]
1.4kg

ハイパワーモーター搭載!
550W

引き加減で調整できる
無段変速スイッチ付

※2008年6月現在 当社調べ

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。



NEW クラス最軽量1.4kg! コンクリート、金属、木材の穴あけ作業に!

※2008年6月現在 当社調べ

IMPACT DRILL FDV 13VSS

デプスゲージ
穴あけ深さを決めるデプスゲージ付。同じ深さの穴を連続してあける場合、能率が上がり、正確な穴あけができます。

丈夫なチャック
ハードな作業に最適な丈夫なチャックです。

サイドハンドル
360°お好みの位置で固定、作業に応じた持ち方で安定した穴あけ作業ができます。

スライド式スイッチ
切替えスイッチ
【回転】⇄【回転+打撃】の切替えがワンタッチでできます。

無段変速スイッチ付
スイッチの引き加減で、回転数を無段階に調整できます。

正逆転ボタン
先端工具の回転方向を、右回り・左回りへ切替え可能です。

軽くなって 使いやすさUP!

長さ 270mm
高さ 186mm
軽量コンパクト
1.4kg

穴あけ能力

コンクリート	鉄工	木工
13mm	13mm	20mm

ハイパワー
550W
本格プロ仕様

FDV 13VSS SPEC

使用電源	単相交流50/60Hz共用	電圧100V	消費電力	550W
能力	コンクリート	13mm	回転数	0~2,900min ⁻¹
	鉄工	13mm	打撃数	0~46,400min ⁻¹
	木工	20mm	質量	1.4kg
電流	5.9A	コード	2心・1.8m	

- [標準付属品]
- サイドハンドル
 - デプスゲージ
 - チャックハンドル



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)271-4751・北陸(076)263-4311・中国(082)228-0537
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用いただけません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店