

## ディスクグラインダーセット(100mm)

低速強力型



廃番  
廃番

品番	仕様
<del>EA809BA-20A</del>	<del>セット</del>
<del>EA809BA-2A</del>	<del>本体のみ</del>

### <セット内容>

- 本体(EA809BA-2A) × 1
- オフセット砥石(#24) × 5枚(EA809YE-124)
- ジルコフラップディスク(φ100 × 穴径16mm:  
#36(EA809AA-102)、#60(EA809AA-105) 各2枚)
- ケース(EA809-10) × 1個
- 100x2.0mm 切断砥石(10枚) × 1(EA843XA-100)

### <本体仕様>

- 砥石サイズ…φ100 × 穴径15mm
- スピンドル径…M10(1.5) × 10mm
- 回転数…9500rpm
- モータ…100V・7.6A・735W
- コード長…2.7m
- サイズ…325 × 185 × 165mm
- 重量…1.6kg
- #36レジノイドオフセット砥石 × 1枚(本体付属)
- サイドハンドル × 1個、スパナ × 1個、カーボンブラシ(スペア)

用途	使用する市販品
鉄、青銅、アルミ物などのバリ取り及び仕上げ溶接、溶接部の研削、さび落とし	レジノイドフレキシブル砥石(弾性砥石) レジノイドオフセット砥石
軟鋼材の切断	レジノイド切断砥石
塗装面の下地みがき、さび落とし、塗料落とし	サンディングディスク(専用パッド使用) ワイヤブラシ(75mm以下)
石材などの表面仕上げ	ハードディスク
かわらの切断など	ダイヤモンドホイール

※作業には適した工具をお選びください。  
※指定以外の刃物(丸鋸刃、チップソーなど)