

EA809BB-2
(ディスクグラインダー)

- ★ 手に優しいソフトグリップ
- ★ 疲れにくい細身ボディ
- モーター…100V・640W・6.4A
- 無負荷回転数…11000r.p.m
- 砥石寸法…外径100×穴径15mm
- 重量…1.5kg
- 本体サイズ…257X75X104mm
- コード長…2.0m
- スピンドルロック付
- 本体二重絶縁構造

- 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、錆落とし
- コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ、タイルの切断
- 溶接面の研削、仕上げ、錆落とし



100mmレジノイド砥石(#36)1枚付属、カニ目スパナ
サイドハンドル(両サイド取付可能)