

刃物の研磨に 握りやすく操作性が良いコンパクトボディ



軽量
0.97
kg

砥石径
100
mm

乾式
刃研ぎ
砥石付

商品仕様

モデル	CG-11
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	2.2A
消費電力	210W
定格速度	7,000min ⁻¹
砥石径	(外径) 100mm × (穴径) 15mm
砥石厚さ	3 - 4mm
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	214mm × 59mm × 80mm
質量	0.97kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 刃研ぎ砥石 #60 (外径) 100mm × (内径) 15mm × (厚さ) 3mm カニ目スパナ スパナ 12mm

乾式砥石で手軽な刃研ぎ
刃研ぎに適した低速回転



刃研ぎグラインダー
CG-11

(632451A)

希望小売価格 10,300円(税別)



4 960673 638992

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃研ぎ砥石(乾式) #60

外径×厚さ×内径(mm)	コードNo.	価格(円)
100×3×15	6682511	550



ダイヤモンド砥石 #180

外径×厚さ×内径(mm)	コードNo.	価格(円)
100×1.05×20(15)	4913112	オープン



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。