

## EA809BC-2 刃砥ぎグラインダー

軽くて扱いの楽な握りやすいボディ

- 乾式砥石で、手軽な刃研ぎ
- 二重絶縁
- 細握り



砥石寸法 mm	外径	100
	内径	15
回転数 $\text{min}^{-1}$ (回/分)		7000
電源 V		単相100
電流 A		2.2
消費電力 W		210
質量 kg		0.97
コード m		2.0
長さ mm		214
付属品		刃研ぎ砥石(本体付) カニ目スパナ・スパナ(12mm)

サイズ:長さ 214×高さ 80×握り部 59mm

### ◇替刃◇

品番		サイズ	粒度
<del>EA809BC-40A</del>	<del>刃砥ぎ砥石(乾式)</del>	<del>100×3×15</del>	<del>#60</del>
EA809BC-41	ダイヤモンド砥石	100×1.05×20(15)	#180

廃番