

EA809BL-2D

AG1061

φ56mm/最大出力1,100W

最大出力1,100Wのハイパワーモデル
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能（ラビリンス構造）



仕様

握り径：	56mm
砥石径：	100mm
回転数：	12,000min ⁻¹
電流：	8.1A
消費電力：	790W
本体：	1.6kg
サイズ：	長さ263×幅117×高さ88mm

付属品

※写真の砥石は別販売品です。

- ・カニ目スパナ