

## ●仕様

EA809BL-3A

モデル	AG1061	AG1061HS	AG1063
電源	単相・交流 100V 50/60Hz		
定格電流	8.1A	7.7A	8.8A
消費電力	790W	750W	850W
最大出力	1,100W	980W	1,260W
定格速度	12,000min <sup>-1</sup>	9,500min <sup>-1</sup>	12,000min <sup>-1</sup>
砥石径	(外径) 100mm × (穴径) 15mm		
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	263 × 117 × 88mm		
コード長さ	2.5m		
質量	1.6kg		
絶縁方式	二重絶縁		

※ 使用可能な砥石の厚さは 6mm までです。