

# EA809BP-2B

## AG111H

φ 52mm/最大出力980W/低速型

### 【低速・高トルクタイプ】

握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り

最大出力980Wのハイパワー

狭いところも入り込める

クラスで最も低いスリムギヤヘッド

鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の

防塵フィルタ

防じん性に優れたラビリンス構造

二重絶縁



### 仕様

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 握り径   | 52mm                   |
| 砥石径：  | 100mm                  |
| 回転数：  | 9,500min <sup>-1</sup> |
| 電流：   | 7.5A                   |
| 消費電力： | 730W                   |
| 質量：   | 1.5kg                  |
| サイズ：  | 長さ279×幅117×高さ88mm      |

### 付属品

※写真の砥石は別販売品です。

- ・カニ目スパナ